



2015

RIGGTEK

The Evolution in Dissolution Testing

aktuelle Information 02/2015

DissoPrep – Nozzle-Extension

Auslass-Verlängerung für Low-Head-Dissolution-Tester



Der DissoPrep Auslass-Schlauch oder der optionale Handgriff mit Fernbedienung (Remote-Control-Nozzle) ist zum Befüllen direkt in die Vessels gedacht.

Bei Dissolution-Testern mit herunter-gefahrenem oder – geklappten Antriebsdeckel (Low-Head) kann nun direkt durch die entsprechenden Öffnungen dosiert werden, wenn die neue Auslass-Verlängerung (Nozzle-Extension) verwendet wird (siehe Bild).

Ein Öffnen des Antriebsdeckels ist nicht mehr notwendig. Vorteil: Der Antriebsdeckel muss nicht hoch-und runtergefahren werden und ein Halten der Nozzle-Extension ist während des Befüllens nicht notwendig!

Die Nozzle-Extension wird einfach auf die Auslass-Fritte aufgeschraubt und kann so sowohl mit dem Auslass-Schlauch oder der angepassten Remote-Control-Nozzle verwendet werden.



Abbildung: Remote-Control-Nozzle mit Nozzle-Extension



Sie haben Fragen?

- Besuchen Sie unsere Internetseite www.riggtek.de oder
- Rufen Sie uns an unter **Tel.: +49 89 740 29 555** oder
- Schreiben Sie uns an info@riggtek.de

Sie erhalten gerne völlig unverbindlich **mehr Informationen!**

Wir sind für Sie da!
Ihr RIGGTEK-Team

